


**Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS 114000, non revêtu, Type: 1-6****Données de commande**

N° commande	115020 1-6
GTIN	4045197024091
Classe d'article	12B

**Description****Exécution:**

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Arrosage interne: non

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Plage du foret: 1 - 6 mm

Nombre de forets: 51

Par incrément de: 0,1 mm

**Description technique**

Nombre de forets	51
Par incrément de	0,1 mm
Plage du foret	1 - 6 mm
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N

Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

## Accessoires

Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4

Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 1 mm	114000 1

Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8