

**Garant****DCGT 04T002, Nuance: HU7315-1**

### Données de commande

N° commande	260350 HU7315-1
GTIN	4062406066550
Classe d'article	21G

### Description technique

Brise-copeaux	AF
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Condition de coupe	Continue
Avance $f$	0,03 - 0,1 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	HU7315-1
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 600 m/min
Application principale	N
Revêtement	non revêtu

Code ISO plaquette	DCGT 04T002
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage