


Garant**Plaquette à profil complet 60° extérieur, droite, HB7010, Nombre de Filets/pouce: 8**

Données de commande

N° commande	270930 8
GTIN	4045197707161
Classe d'article	21J

Description technique

Nombre de filets/pouce	8
Type d'outils	Carbure
Utilisation à l'intérieur/extérieur	extérieur
Type d'utilisation	droite
Profil de plaquette	Profil complet
Nuance	HB7010
Type de filetage	NPT-LH
Type de filetage	NPT
Angle de flanc	60 degré
Epaisseur	3,6 mm
Format plaquette L	16 mm

Type de produit

Plaquettes pour filetage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	180 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	130 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	150 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		