

Garant**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 0408/04mm**

Données de commande

N° commande	260318 0408/04
GTIN	4062406066307
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	5,6 mm
Plaquette adaptée	DC.. 04T0..
Longueur totale L	80 mm
Déport L_3	3 mm
Hauteur de serrage L_2	7,5 mm
Taille plaquette	4 mm
Code ISO porte-outils	E0408F SDUCR/L04
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Largeur de collet L_4	4 mm
Longueur de tête L_1	26 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Profondeur utile T	1,5 mm
Ø queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX5	674248 TX5
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500