

**Garant****Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 0408/04mm**

## Données de commande

N° commande	260319 0408/04
GTIN	4062406066710
Classe d'article	21T

## Description technique

Taille plaquette	4 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Largeur de collet L <sub>4</sub>	4 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	7,5 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	5,6 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	26 mm
Déport L <sub>3</sub>	3 mm
Code ISO porte-outils	E0408F SDUCR/L04
Plaquette adaptée	DC.. 04T0..
Longueur totale L	80 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Profondeur utile T	1,5 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX5	674248 TX5
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500