

**Garant****Barre d'alésage carbure, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 0408/04mm**

## Données de commande

N° commande	260320 0408/04
GTIN	4062406066727
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	E0408F SDQCR/L04
Longueur totale L	80 mm
Plaquette adaptée	DC.. 04T0..
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	7,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Largeur de collet L <sub>4</sub>	4 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Déport L <sub>3</sub>	3 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	26 mm
Taille plaquette	4 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	5,6 mm
Profondeur utile T	1,1 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX5	674248 TX5
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500