

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 10/04mm**

## Données de commande

N° commande	260344 10/04
GTIN	4062406066741
Classe d'article	21T

## Description technique

Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Longueur totale L	100 mm
Taille plaquette	4 mm
Code ISO porte-outils	A10H SDXCR/L04
Longueur de tête $L_1$	22 mm
Plaquette adaptée	DC.. 04T0..
Déport $L_3$	7 mm
Hauteur de serrage $L_2$	9 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	12,5 mm
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue $D_s$	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

---

**Accessoires**PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX5

674248 TX5

Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500