

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 0408/04mm**

Données de commande

N° commande	260340 0408/04
GTIN	4062406066789
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A0408F SDQCR/L04
Déport L_3	2,6 mm
Largeur de collet L_4	4 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Taille plaquette	4 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	5,2 mm
Longueur totale L	80 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Hauteur de serrage L_2	7,5 mm
Longueur de tête L_1	15 mm
Plaquette adaptée	DC.. 04T0..
Profondeur utile T	1,1 mm
Ø queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX5	674248 TX5
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500