

**Garant****Mandrin porte-fraise avec arrosage, PSC 63 A = 65, Ø mandrin d<sub>1</sub>: 27mm****Données de commande**

N° commande	308547 27
GTIN	4045197703736
Classe d'article	31C

**Description****Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

**Utilisation:**

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises avec rainure transversale.

**Livraison:**

Avec vis de serrage de fraise.

**Accessoire(s):**

Clé spéciale 309840, vis de serrage de la fraise 309860.

Conduit d'arrosage et clé à douilles, voir 309885; 309893.

**Description technique**

Longueur de col cote A	65 mm
Clé spéciale adaptée 309840	27
Ø mandrin d <sub>1</sub>	27 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	27
Ø ext. D	60 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	27 mm

Support	PSC 63 A = 65
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage	Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 6 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

---

## Accessoires

Clé spéciale Pour Ø mandrin 27 mm	309840 27
-----------------------------------	-----------