

**Perceuse d'angle, Type: 720551****Données de commande**

N° commande	075120 720551
-------------	---------------

GTIN	4014586878843
------	---------------

Classe d'article	03F
------------------	-----

Description**Exécution:****Perceuse d'angle Fein –**

- **Hauteur de la tête d'engrenage seulement 96 mm mandrin compris, encoignure 17 mm.**
- **Interrupteur intégral avec commutateur d'inversion du sens de rotation pour un maniement aisé.**
- **Arbre de perçage conique pour une concentricité précise.**
- **Compacte pour travaux dans des endroits difficiles d'accès.**
- **Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour un pointage précis en douceur.**

Avantage(s):

Pour travaux dans des endroits difficiles d'accès.

Livraison:

Avec 1 mandrin à clé, capacité 0,8 – 10 mm.

Remarque(s):

Forets hélicoïdaux adaptés, voir à partir du code art. 114000.

Référence fabricant: WBP10

Puissance absorbée: 500 W

Vitesse de rotation max.: 0 - 1830 min⁻¹

Attachement pour mandrin porte-forets: B10

Capacité de serrage du mandrin: 0,8 - 10 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse: 10 mm

Description technique

Poids	1,5 kg
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Référence fabricant	WBP10
Capacité de serrage du mandrin	0,8 - 10 mm
Attachement pour mandrin porte-forets	B10
Puissance absorbée	500 W
Vitesse de rotation max.	0 - 1830 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse	10 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse	25 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
pour matériau	Acier
Type de produit	Perceuse