

Garant**Mandrin porte-fraise avec arrosage, PSC 63 A = 65, Ø mandrin d₁: 16mm****Données de commande**

N° commande	308547 16
GTIN	4045197703712
Classe d'article	31C

Description**Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises avec rainure transversale.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, vis de serrage de la fraise 309860.

Conduit d'arrosage et clé à douilles, voir 309885; 309893.

Description technique

Longueur de col cote A	65 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	16
Clé spéciale adaptée 309840	16
Ø mandrin d ₁	16 mm
Ø ext. D	38 mm
Ø serrage D ₁	16 mm

Support	PSC 63 A = 65
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage	Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Clé spéciale Pour Ø mandrin 16 mm	309840 16
-----------------------------------	-----------