Assis-debout, réglable en hauteur vérin à gaz

Données de commande

N° commande	965631
GTIN	2050000981364
Classe d'article	96B

Description

Exécution:
Cadre en tubes d'acier; avec patins antidérapants, résistant à l'huile. Hauteur du siège réglable par levier de blocage. **Siège en mousse polyuréthane.** Inclinaison du siège réglable et pivotant des deux côtés avec ressort de rappel.
Réglage en hauteur du siège **à l'aide d'un vérin à gaz de sécurité.**
Norme:
DIN 68877
Coloris:
Noir RAL 9005.
Charge admissible chaise: 120 kg
Plage de réglage en hauteur: 645 - 825 mm
Largeur d'assise: 320 mm
Profondeur d'assise: 220 mm
Couleur matériau de l'assise: noir

Description technique

Couleur matériau de l'assise	noir
Largeur d'assise	320 mm

Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Norme	DIN 68877
Exécution bâti	Piètement
Profondeur d'assise	220 mm
Matériau piètement	Acier
Matériau assise	Mousse polyuréthane
Réglage de l'inclinaison de l'assise	oui
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Charge admissible chaise	120 kg
Largeur de la base	650 mm
Profondeur de la base	450 mm
Plage de réglage en hauteur	645 - 825 mm
Type de produit	Assis-debout

Accessoires

Assise pour assis-debout Type S	963901 S