

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	940003 1000
GTIN	4062406067083
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 20×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Façades des armoires	Porte battante avec regard
----------------------	----------------------------

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Hauteur utile	845 mm
ComfortClose	non
Profondeur	500 mm
Nombre de tablettes	2
Positionnement de la poignée	haut
Largeur	500 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur	1000 mm
Poids	36 kg
Profondeur en G	20
Largeur en G	20
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940640 100
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940640 75

Plateau en bois stratifié Dimensions en G 20X20	951985 20X20
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm	940501 900/1000
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940640 150
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940640 300
Plateau en bambou Dimensions en G 20X20	951980 20X20
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940640 200
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940640 125
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20	940560 20
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20	940550 20
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20	940552 20