

Garant GRIDLINE

Armoire supérieure avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 500mm**Données de commande**

N° commande	940011 500
GTIN	4062406067113
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 20×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Hauteur utile	345 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Largeur	500 mm
Profondeur	500 mm
Poids	20 kg
Positionnement de la poignée	bas
Nombre de tablettes	1
ComfortClose	non
Hauteur	500 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur en G	20
Largeur en G	20
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire supérieure
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940640 150
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20	940552 20
	940640 100

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G
20

940550 20

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940640 125

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940640 200

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940640 300

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 20

940560 20

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940640 75

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20
pièces Type F

940559 F