

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 900mm**Données de commande**

N° commande	940003 900
GTIN	4062406067076
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 20×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur	500 mm
Poids	32 kg

ComfortClose	non
Positionnement de la poignée	haut
Profondeur	500 mm
Nombre de tablettes	1
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Hauteur	900 mm
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile	745 mm
Largeur en G	20
Profondeur en G	20
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940640 300
Plateau en bois stratifié Dimensions en G 20X20	951985 20X20
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
	940560 20

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940640 150

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940640 75

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes
battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm

940501 900/1000

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20

940552 20

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940640 125

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940640 200

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20
pièces Type F

940559 F

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20

940550 20

Plateau en bambou Dimensions en G 20X20

951980 20X20

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940640 100