

Garant GRIDLINE

Armoire supérieure avec portes battantes avec regard, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 940013 1000 |
| GTIN | 4062406067168 |
| Classe d'article | 9GI |

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 20×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

| | |
|---------------------|-------|
| Poids | 36 kg |
| Nombre de tablettes | 2 |

| | |
|--|--|
| Hauteur | 1000 mm |
| Façades des armoires | Porte battante avec regard |
| Hauteur utile | 845 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg |
| Profondeur | 500 mm |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Positionnement de la poignée | bas |
| ComfortClose | non |
| Largeur en G | 20 |
| Profondeur en G | 20 |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1000 kg |
| Angle d'ouverture de porte | 250 degré |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type d'armoire | Armoire supérieure |
| Type de produit | Armoire à tablettes |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm | 940640 200 |
| Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm | 940640 100 |
| Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 940640 75 |

| | |
|---|-----------------|
| Poignée pour GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
| Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20 | 940560 20 |
| Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20 | 940550 20 |
| Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20 | 940552 20 |
| Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F | 940559 F |
| Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm | 940640 150 |
| Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm | 940640 125 |