

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec tiroir, portes battantes en tôle pleine, 16×16G, Hauteur: 750mm**Données de commande**

N° commande	940021 750
GTIN	4062406067175
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 20×20G, avec tiroirs 16×16G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures. Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroir.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Hauteur utile	595 mm
Hauteur	750 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Largeur	500 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur	500 mm
Nombre de tablettes	1
Positionnement de la poignée	haut
Poids	33 kg
Nombre de tiroirs	1
ComfortClose	non
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Profondeur en G	20
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Largeur utile des tiroirs	400 mm
Largeur en G	20
Largeur utile des tiroirs en G	16
Surface utile de tiroir en G	16×16
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	16×16G
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20	940560 20
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20	940550 20
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 750/800 mm	940501 750/800
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940640 125
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20	940552 20
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F	940559 F
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 16X16	951910 16X16
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940640 75
Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs, 5 pièces Dimensions en G 16X16	951885 16X16
Plateau en bambou Dimensions en G 20X20	951980 20X20
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940640 100
Plateau en bois stratifié Dimensions en G 20X20	951985 20X20