

Garant GRIDLINE

**Armoire supérieure avec tiroir, portes battantes en tôle pleine, 16×16G,  
Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	940031 1000
GTIN	4062406067304
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 20×20G, avec tiroirs 16×16G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures. Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes et tiroir.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

ComfortClose	non
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Positionnement de la poignée	bas
Nombre de tablettes	2
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Poids	46 kg
Hauteur	1000 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile	845 mm
Profondeur	500 mm
Largeur	500 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Nombre de tiroirs	1
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Largeur utile des tiroirs	400 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Largeur en G	20
Largeur utile des tiroirs en G	16
Profondeur en G	20
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Surface utile de tiroir en G	16×16
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	16×16G
Type d'armoire	Armoire supérieure
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940640 300
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm	940501 900/1000
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20	940550 20
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940640 200
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20	940560 20
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 16X16	951910 16X16
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940640 75
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F	940559 F
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs, 5 pièces Dimensions en G 16X16	951885 16X16
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940640 100
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20	940552 20
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940640 125
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G  
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

---

940640 150