

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	940043 1000
GTIN	4062406067434
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 30×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Façades des armoires	Porte battante avec regard
Hauteur utile	845 mm

Largeur	750 mm
Profondeur	500 mm
Positionnement de la poignée	haut
Poids	48 kg
Nombre de tablettes	2
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
ComfortClose	non
Hauteur	1000 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Largeur en G	30
Profondeur en G	20
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Plateau en bois stratifié Dimensions en G 30X20	951985 30X20
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm	940501 900/1000
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
Plateau en bambou Dimensions en G 30X20	951980 30X20
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 30	958146 30
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30