

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec tiroir, portes battantes avec regard, 26×16G, Hauteur: 1250mm**Données de commande**

N° commande	940063 1250
GTIN	4062406067649
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 30×20G, avec tiroirs 26×16G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures. Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Profondeur	500 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Positionnement de la poignée	haut
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Nombre de tiroirs	1
Poids	61 kg
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Hauteur	1250 mm
Largeur	750 mm
ComfortClose	non
Nombre de tablettes	2
Hauteur utile	1095 mm
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Profondeur en G	20
Largeur en G	30
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Largeur utile des tiroirs en G	26
Surface utile de tiroir en G	26×16
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×16G
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Plateau en bambou Dimensions en G 30X20	951980 30X20
Tapis pour tiroirs Dimension en G 26X16	951830 26X16
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940641 300
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940641 100
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 26X16	951910 26X16
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940641 125
Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 30	958146 30
Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs, 5 pièces Dimensions en G 26X16	951885 26X16
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F	940559 F
	940590 30

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940641 150

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940641 200

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes
battantes pour hauteur d'armoire 1250 mm

940501 1250

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940641 75

Plateau en bois stratifié Dimensions en G 30X20

951985 30X20

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

940560 30