

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec tiroir, portes battantes avec regard, 26×16G, Hauteur: 2000mm**Données de commande**

N° commande	940063 2000
GTIN	4062406067663
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 30×20G, avec tiroirs 26×16G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures. Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Façades des armoires	Porte battante avec regard
ComfortClose	non
Largeur	750 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Profondeur	500 mm
Hauteur	2000 mm
Positionnement de la poignée	centre
Nombre de tablettes	3
Poids	96 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Hauteur utile	1845 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Nombre de tiroirs	3
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Largeur en G	30
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Largeur utile des tiroirs en G	26
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Profondeur en G	20
Surface utile de tiroir en G	26×16
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×16G
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940641 100
Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 30	958146 30
Tapis pour tiroirs Dimension en G 26X16	951830 26X16
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940641 150
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm	940501 2000
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940641 300
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940510 2000
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940641 125
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
	951885 26X16

Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs,5 pièces Dimensions en G 26X16

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

940552 30

Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 26X16

951910 26X16

Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940641 75

Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 30G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940641 200