

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec tiroir, portes battantes avec regard, 26×16G, Hauteur: 1500mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 940063 1500 |
| GTIN | 4062406067656 |
| Classe d'article | 9GI |

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 30×20G, avec tiroirs 26×16G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures. Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

| | |
|--|--|
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| ComfortClose | non |
| Hauteur | 1500 mm |
| Nombre de tiroirs | 1 |
| Poids | 74 kg |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Largeur | 750 mm |
| Positionnement de la poignée | haut |
| Profondeur | 500 mm |
| Façades des armoires | Porte battante avec regard |
| Hauteur utile | 1345 mm |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg |
| Nombre de tablettes | 3 |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg |
| Largeur en G | 30 |
| Profondeur utile des tiroirs | 400 mm |
| Profondeur en G | 20 |
| Largeur utile des tiroirs | 650 mm |
| Largeur utile des tiroirs en G | 26 |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 16 |
| Surface utile de tiroir en G | 26×16 |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1000 kg |
| Angle d'ouverture de porte | 250 degré |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

| | |
|---|---------------------|
| Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 26×16G |
| Type d'armoire | Armoire de base |
| Type de produit | Armoire à tablettes |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg | 950180 75 |
| Poignée pour GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
| Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30 | 940550 30 |
| Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30 | 940560 30 |
| Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm | 940641 150 |
| Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F | 940559 F |
| Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 940641 75 |
| Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 30 | 958146 30 |
| Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm | 940641 100 |
| Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 1500 mm | 940510 1500 |
| Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm | 940641 200 |
| Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs, 5 pièces Dimensions en G 26X16 | 951885 26X16 |
| Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm | 940641 300 |
| Tapis pour tiroirs Dimension en G 26X16 | 951830 26X16 |
| Plateau en bois stratifié Dimensions en G 30X20 | 951985 30X20 |

| | |
|--|--------------|
| Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm | 940641 125 |
| Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 26X16 | 951910 26X16 |
| Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30 | 940552 30 |
| Plateau en bambou Dimensions en G 30X20 | 951980 30X20 |
| Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 1500 mm | 940501 1500 |
| Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30 | 940590 30 |