

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 2000mm**Données de commande**

N° commande	940083 2000
GTIN	4062406068134
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur	2000 mm
Poids	102 kg
Façades des armoires	Porte battante avec regard
ComfortClose	non
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Hauteur utile	1845 mm
Largeur	1000 mm
Positionnement de la poignée	centre
Profondeur	500 mm
Nombre de tablettes	5
Profondeur en G	20
Largeur en G	40
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940552 40
	940559 F

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20
pièces Type F

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes
battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm

940501 2000

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes
battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 2000 mm

940511 2000

Tablettes200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 40

940590 40

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 40

940560 40

Socle avec cache amovible, profondeur 20G,Hauteur 150
mm Largeur de bâti en G 40

958146 40

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G
40

940550 40