

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 1500mm**Données de commande**

N° commande	940081 1500
GTIN	4062406068059
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Positionnement de la poignée	haut
Hauteur utile	1345 mm
ComfortClose	non
Profondeur	500 mm
Nombre de tablettes	3
Poids	77 kg
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Hauteur	1500 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur en G	20
Largeur en G	40
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Plateau en bois stratifié Dimensions en G 40X20	951985 40X20
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 1500 mm	940511 1500
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 1500 mm	940501 1500
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940552 40
Plateau en bambou Dimensions en G 40X20	951980 40X20
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tablettes200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Socle avec cache amovible, profondeur 20G,Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 40	958146 40
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F