

Garant GRIDLINE

Armoire supérieure avec portes battantes avec regard, Hauteur: 750mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 940093 750 |
| GTIN | 4062406068189 |
| Classe d'article | 9GI |

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

| | |
|---------|--------|
| Poids | 45 kg |
| Hauteur | 750 mm |

| | |
|--|--|
| Façades des armoires | Porte battante avec regard |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Largeur | 1000 mm |
| Positionnement de la poignée | bas |
| Hauteur utile | 595 mm |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg |
| Profondeur | 500 mm |
| ComfortClose | non |
| Largeur en G | 40 |
| Profondeur en G | 20 |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1000 kg |
| Angle d'ouverture de porte | 250 degré |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type d'armoire | Armoire supérieure |
| Type de produit | Armoire à tablettes |

Accessoires

| | |
|--|----------------|
| Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 | 940560 40 |
| Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 750/800 mm | 940501 750/800 |
| Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 | 940552 40 |
| | 940559 F |

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20
pièces Type F

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 40

940590 40

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G
40

940550 40

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes
battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 750/800
mm

940511 750/800