

Garant GRIDLINE

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G, 16×16G, Hauteur frontale des tiroirs: 75mm**Données de commande**

N° commande	940640 75
GTIN	4062406066581
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Tiroirs à monter dans les armoires GridLine. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Nouveau concept de tiroir pour un agencement optimal avec du matériel de compartimentage.

Adapté(s) pour:

Armoires 940001 – 940103, 940111 – 940113, 940801 – 940843.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Ne convient pas au montage dans des armoires à portes coulissantes.

Description technique

Hauteur utile	50 mm
Poids	9 kg
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Largeur utile en G	16
Profondeur utile en G	16
Domaine d'utilisation	Armoire à tablettes
Largeur utile	400 mm

Profondeur utile	400 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	16×16G
Type de produit	Tiroir

Accessoires

Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 16X16	951910 16X16
Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs,5 pièces Dimensions en G 16X16	951885 16X16