

Garant GRIDLINE

**Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G, 16×16G, Hauteur frontale des tiroirs: 100mm****Données de commande**

N° commande	940640 100
GTIN	4062406066598
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Tiroirs à monter dans les armoires GridLine. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Nouveau concept de tiroir pour un agencement optimal avec du matériel de compartimentage.

**Adapté(s) pour:**

Armoires 940001 – 940103, 940111 – 940113, 940801 – 940843.

**Coloris:**

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Ne convient pas au montage dans des armoires à portes coulissantes.

**Description technique**

Profondeur utile en G	16
Poids	11 kg
Hauteur utile	75 mm
Largeur utile en G	16
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Domaine d'utilisation	Armoire à tablettes
Largeur utile	400 mm

Profondeur utile	400 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	16×16G
Type de produit	Tiroir

## Accessoires

Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs, 5 pièces Dimensions en G 16X16	951885 16X16
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 16X16	951910 16X16
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75