

Garant GRIDLINE

Panneau de support pour portes en tôle pleine, Type: L**Données de commande**

N° commande	940705 L
GTIN	4062406068455
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

En tôle d'acier, pour installer des crochets ou des bacs de rangement ouverts. Les panneaux de support se vissent à l'intérieur des portes battantes à l'aide du matériel de fixation fourni.

Uniquement pour armoires à portes battantes en tôle pleine à partir de 750 mm de largeur et 1000 mm de hauteur. Les armoires de 2000 mm de hauteur peuvent être équipées de 2 panneaux par porte battante. Charge admissible par porte: 10 kg. Avec □9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux perforés (groupe 95).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

- **Des bacs de rangement ouverts et des outils en saillie ne peuvent pas être suspendus sur la hauteur d'une tablette.**
- **Uniquement pour armoires à portes battantes GridLine.**

Description technique

Hauteur	800 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm

Largeur	250 mm
Epaisseur	28 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Panneau perforé