

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec Volet roulant, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	940849 2000
GTIN	4062406068509
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 40x20G. Tiroirs correspondants: 36x14G (à commander séparément)  
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**  
Volets roulants avec profilés en aluminium anodisé non configurables en couleur.

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.  
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Profondeur en G	20
Profondeur	500 mm
Poids	81 kg

Largeur	1000 mm
Positionnement de la poignée	centre
Façades des armoires	Volet roulant
ComfortClose	non
Hauteur utile	1845 mm
Largeur en G	40
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur	2000 mm
Type d'armoire	Armoire de base
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940552 40