

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec Volet roulant, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	940089 1000
GTIN	4062406068479
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Volets roulants avec profilés en aluminium anodisé non configurables en couleur.

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Façades des armoires	Volet roulant
----------------------	---------------

Hauteur	1000 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile	845 mm
Nombre de tablettes	2
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Largeur	1000 mm
Poids	56 kg
Profondeur	500 mm
Positionnement de la poignée	bas
ComfortClose	non
Largeur en G	40
Profondeur en G	20
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Plateau en bambou Dimensions en G 40X20	951980 40X20
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940652 125
	940652 75

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

940652 200

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 40

940590 40

Plateau en bois stratifié Dimensions en G 40X20

951985 40X20

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20
pièces Type F

940559 F

Poignée coulissante pour armoires vestiaires sans barillet

914221

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940652 300

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

940652 150

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 40

940552 40

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940652 100

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 40

940560 40

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G
40

940550 40