


Garant**Armoires à rayonnages sans portes, Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	944009 1000
GTIN	4062406068530
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Logement de tablettes possible au pas de 25 mm.

Armoire à rayonnages garnie en 30×11G.

Placement:

Nombre de bacs de rangement: 12 × 963321 réf. SB6; 12 × 963321 réf. SB5; 12 × 963321 réf. SB4

Livraison:

Armoire avec tablettes et bacs de rangement ouverts.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

- **Bacs de rangement ouverts individuels, voir 963321.**
- **Tablettes seules, voir 944061, 944065.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur utile	845 mm
---------------	--------

Hauteur	1000 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	80 kg
Largeur	750 mm
Nombre de tablettes	4
Poids	47 kg
Façades des armoires	ouvert
Profondeur	275 mm
Largeur en G	30
Profondeur en G	11
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	500 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à rayonnages

Accessoires

Tablette pour armoires à rayonnages, profondeur 11 G pour largeur d'armoire en G 30	944061 30
Tablette étagée pour armoires à rayonnages, profondeur 11G pour largeur d'armoire en G 30	944065 30
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F