

Garant**Armoires sans porte, Nombre de bacs transparents: 45****Données de commande**

N° commande	944119 45
GTIN	4062406068554
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 30×11G.

Bacs transparents en **plastique ABS** pour un stockage à l'abri de la poussière. Prélèvement des objets par basculement du bac transparent. A des fins de montage, les bacs peuvent être retirés et empilés.

Placement:

Nombre de bacs transparents (l×P×H): 12 pc.80×63×70 mm; 15 pc.100×97×108 mm; 12 pc.128×128×133 mm; 6 pc.175×140×160 mm

Livraison:

Armoire avec bacs transparents.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Poids	72,5 kg
Hauteur	2000 mm
Largeur	750 mm
Profondeur	275 mm
Largeur en G	30
Profondeur en G	11
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	500 kg
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire