


Garant**Pupitres informatiques, Type: M****Données de commande**

N° commande	948040 M
GTIN	4062406194482
Classe d'article	91C

Description**Exécution:**

Convient pour ordinateurs de bureau et portables. Fixation de l'écran basée sur le support VESA, montage à gauche, à droite et au centre. Avec une tablette à l'arrière (dim. libres l×P: 545×220 mm) et une tablette à suspendre (dim. libres l×P: 570×300 mm). Structure avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec blocage Ø 125 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, piètement **toujours** en anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Recommandation(s):

Adapté aux accessoires pour panneaux perforés.

Description technique

Prof. surface de base	550 mm
Largeur surface de base	750 mm
Poids	17 kg
Hauteur	1400 mm

Epaisseur du matériau	0,9 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Pupitre informatique

Accessoires

Tablettes pour pupitres informatiques Type 1	948045 1
--	----------