


## Garant

### Pupitres informatiques, Type: S



#### Données de commande

N° commande	948040 S
GTIN	4062406068585
Classe d'article	91C

#### Description

##### Exécution:

Convient pour ordinateurs de bureau et portables. Fixation de l'écran basée sur le support VESA, montage à gauche, à droite et au centre. Avec une tablette à l'arrière (dim. libres l×P: 545×220 mm) et une tablette à suspendre (dim. libres l×P: 570×300 mm).

##### Coloris:

Gris clair RAL 7035, piètement **toujours** en gris anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

##### Recommandation(s):

Adapté aux accessoires pour panneaux perforés.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 1240 mm

Largeur surface de base: 750 mm

Prof. surface de base: 550 mm

Poids: 15 kg

#### Description technique

Poids	15 kg
Prof. surface de base	550 mm

Hauteur	1240 mm
Largeur surface de base	750 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Pas de panneau perforé Hoffmann	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Pupitre informatique