

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec tiroir, portes battantes en tôle pleine, 36×16G, Hauteur: 1250mm**Données de commande**

N° commande	940101 1250
GTIN	4062406068677
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40×20G, avec tiroirs 36×16G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
ComfortClose	non
Positionnement de la poignée	haut
Largeur	1000 mm
Nombre de tablettes	2
Poids	72 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Hauteur utile	1095 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Nombre de tiroirs	1
Profondeur	500 mm
Hauteur	1250 mm
Profondeur en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Largeur en G	40
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Largeur utile des tiroirs en G	36
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Surface utile de tiroir en G	36×16
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile x profondeur utile de tiroir en G	36x16G
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs,5 pièces Dimensions en G 36X16	951885 36X16
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940642 125
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940642 300
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Tablettes200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 1250 mm	940501 1250
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940642 100
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940642 200
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940642 150
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940642 75

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40
Plateau en bois stratifié Dimensions en G 40X20	951985 40X20
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 36X16	951910 36X16
Plateau en bambou Dimensions en G 40X20	951980 40X20
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940552 40
Socle avec cache amovible, profondeur 20G,Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 40	958146 40
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Tapis pour tiroirs Dimension en G 36X16	951830 36X16