

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec tiroir, portes battantes en tôle pleine, 36×16G, Hauteur: 750mm**Données de commande**

N° commande	940101 750
GTIN	4062406068639
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40×20G, avec tiroirs 36×16G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Positionnement de la poignée	haut
ComfortClose	non
Profondeur	500 mm
Nombre de tablettes	1
Hauteur	750 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Poids	52 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Hauteur utile	595 mm
Nombre de tiroirs	1
Largeur	1000 mm
Profondeur en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Largeur en G	40
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Largeur utile des tiroirs en G	36
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Surface utile de tiroir en G	36×16
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×16G
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs,5 pièces Dimensions en G 36X16	951885 36X16
Socle avec cache amovible, profondeur 20G,Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 40	958146 40
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940642 75
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940642 150
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940642 100
Tablettes200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Plateau en bois stratifié Dimensions en G 40X20	951985 40X20
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 750/800 mm	940501 750/800
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940642 200
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 750/800 mm	940511 750/800
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 36X16	951910 36X16
	940642 300

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 40

940552 40

Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort
Close Charge admissible du tiroir 75 kg

950180 75

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940642 125

Plateau en bambou Dimensions en G 40X20

951980 40X20

Tapis pour tiroirs Dimension en G 36X16

951830 36X16

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G
40

940550 40