

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec tiroir, portes battantes en tôle pleine, 36×16G, Hauteur: 2000mm**Données de commande**

N° commande	940101 2000
GTIN	4062406068691
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40×20G, avec tiroirs 36×16G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur utile	1845 mm
Poids	115 kg
Positionnement de la poignée	centre
Hauteur	2000 mm
Profondeur	500 mm
Nombre de tiroirs	3
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Largeur	1000 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
ComfortClose	non
Nombre de tablettes	3
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Largeur utile des tiroirs en G	36
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Profondeur en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Largeur en G	40
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Surface utile de tiroir en G	36x16
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile x profondeur utile de tiroir en G	36x16G
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs,5 pièces Dimensions en G 36X16	951885 36X16
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940642 300
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 36X16	951910 36X16
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm	940501 2000
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940511 2000
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940642 75
Socle avec cache amovible, profondeur 20G,Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 40	958146 40
Tablettes200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940642 200
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940642 100
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940642 150
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940552 40
	940642 125

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20
pièces Type F

940559 F

Tapis pour tiroirs Dimension en G 36X16

951830 36X16

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 40

940560 40

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G
40

940550 40

Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort
Close Charge admissible du tiroir 75 kg

950180 75