

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec tiroir, portes battantes en tôle pleine, 36×16G, Hauteur: 800mm****Données de commande**

N° commande	940101 800
GTIN	4062406068646
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 40×20G, avec tiroirs 36×16G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes et tiroirs.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Largeur	1000 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Poids	54 kg
ComfortClose	non
Profondeur	500 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Hauteur utile	645 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Nombre de tiroirs	1
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Positionnement de la poignée	haut
Hauteur	800 mm
Nombre de tablettes	1
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Largeur en G	40
Largeur utile des tiroirs en G	36
Profondeur en G	20
Surface utile de tiroir en G	36×16
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×16G
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Plateau en bambou Dimensions en G 40X20	951980 40X20
Plateau en bois stratifié Dimensions en G 40X20	951985 40X20
Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs,5 pièces Dimensions en G 36X16	951885 36X16
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940642 150
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
Tablettes200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 750/800 mm	940501 750/800
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940642 200
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940642 75
Tapis pour tiroirs Dimension en G 36X16	951830 36X16
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 750/800 mm	940511 750/800
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940642 100
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
	951910 36X16

Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G  
36X16

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G  
40

940550 40

Socle avec cache amovible, profondeur 20G,Hauteur 150  
mm Largeur de bâti en G 40

958146 40

Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940642 125

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 40

940552 40

Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940642 300