

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec tiroir, portes battantes avec regard, 36×16G, Hauteur: 750mm****Données de commande**

N° commande	940103 750
GTIN	4062406068707
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 40×20G, avec tiroirs 36×16G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes et tiroirs.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Nombre de tiroirs	1
Poids	52 kg
Hauteur	750 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Hauteur utile	595 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur	500 mm
Nombre de tablettes	1
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
ComfortClose	non
Positionnement de la poignée	haut
Largeur utile des tiroirs en G	36
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Largeur en G	40
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Profondeur en G	20
Surface utile de tiroir en G	36×16
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×16G
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 750/800 mm	940501 750/800
Plateau en bois stratifié Dimensions en G 40X20	951985 40X20
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 36X16	951910 36X16
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940642 200
Plateau en bambou Dimensions en G 40X20	951980 40X20
Tapis pour tiroirs Dimension en G 36X16	951830 36X16
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 750/800 mm	940511 750/800
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
Socle avec cache amovible, profondeur 20G,Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 40	958146 40
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940642 125
Tiroir pour armoires à portes battantes,largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940642 300
	940642 150

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 40

940552 40

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940642 75

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11

Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs, 5 pièces Dimensions  
en G 36X16

951885 36X16

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment  
en G 40

940590 40

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

940642 100