

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec tiroir, portes battantes avec regard, 36×16G, Hauteur: 1500mm**Données de commande**

N° commande	940103 1500
GTIN	4062406068752
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40×20G, avec tiroirs 36×16G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

ComfortClose	non
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile	1345 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Largeur	1000 mm
Nombre de tablettes	2
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Poids	88 kg
Hauteur	1500 mm
Positionnement de la poignée	haut
Nombre de tiroirs	2
Profondeur	500 mm
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Profondeur en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Largeur en G	40
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Largeur utile des tiroirs en G	36
Surface utile de tiroir en G	36×16
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile x profondeur utile de tiroir en G	36x16G
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 40	958146 40
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940642 100
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 1500 mm	940511 1500
Plateau en bambou Dimensions en G 40X20	951980 40X20
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940642 125
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940642 200
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F	940559 F
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940642 150
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 36X16	951910 36X16
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940552 40
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940642 75
	940642 300

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes
battantes pour hauteur d'armoire 1500 mm

940501 1500

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 40

940560 40

Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs, 5 pièces Dimensions
en G 36X16

951885 36X16

Plateau en bois stratifié Dimensions en G 40X20

951985 40X20

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment
en G 40

940590 40

Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort
Close Charge admissible du tiroir 75 kg

950180 75

Tapis pour tiroirs Dimension en G 36X16

951830 36X16