

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec tiroir, Volet roulant, 36×14G, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	940109 1000
GTIN	4062406068776
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40×20G, avec tiroirs 36×14G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**. Volets roulants avec profilés en aluminium anodisé non configurables en couleur.

Portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Poids	64 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Largeur	1000 mm
Hauteur utile	845 mm
ComfortClose	non
Positionnement de la poignée	bas
Nombre de tiroirs	1
Hauteur	1000 mm
Façades des armoires	Volet roulant
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur	500 mm
Nombre de tablettes	2
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Largeur en G	40
Profondeur utile des tiroirs	350 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	14
Profondeur en G	20
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Largeur utile des tiroirs en G	36
Surface utile de tiroir en G	36×14
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×14G
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940652 300
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940652 150
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940652 200
Plateau en bois stratifié Dimensions en G 40X20	951985 40X20
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940652 125
Plateau en bambou Dimensions en G 40X20	951980 40X20
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940652 100
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940652 75
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75