

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec tiroir, portes battantes avec regard, 36×16G, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	940103 1000
GTIN	4062406068738
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40×20G, avec tiroirs 36×16G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Façades des armoires	Porte battante avec regard
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Poids	64 kg
Profondeur	500 mm
Nombre de tablettes	2
Nombre de tiroirs	1
ComfortClose	non
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Positionnement de la poignée	haut
Hauteur	1000 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	1000 mm
Hauteur utile	845 mm
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Profondeur en G	20
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Largeur en G	40
Largeur utile des tiroirs en G	36
Surface utile de tiroir en G	36×16
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile x profondeur utile de tiroir en G	36x16G
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940642 300
Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs, 5 pièces Dimensions en G 36X16	951885 36X16
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940642 100
Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 40	958146 40
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 36X16	951910 36X16
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940642 200
Tapis pour tiroirs Dimension en G 36X16	951830 36X16
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940642 125
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940642 150
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm	940501 900/1000
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F	940559 F
Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940642 75
Plateau en bambou Dimensions en G 40X20	951980 40X20

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940590 40
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940550 40
Plateau en bois stratifié Dimensions en G 40X20	951985 40X20
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940560 40
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	940552 40
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75