

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 750mm****Données de commande**

N° commande	940123 750
GTIN	4062406068905
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 50x20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Profondeur	500 mm
Hauteur	750 mm
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Hauteur utile	595 mm

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	1250 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Poids	70 kg
Positionnement de la poignée	haut
Nombre de tablettes	1
ComfortClose	non
Profondeur en G	20
Largeur en G	50
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940552 50
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 750/800 mm	940510 750/800
	940590 50

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50

940560 50

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 750/800 mm

940512 750/800

Plateau en bambou Dimensions en G 50X20

951980 50X20

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50

940550 50

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11

Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 50

958146 50

Plateau en bois stratifié Dimensions en G 50X20

951985 50X20