

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	940121 2000
GTIN	4062406068899
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 50×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Poids	156 kg
Largeur	1250 mm

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Hauteur	2000 mm
Nombre de tablettes	5
Positionnement de la poignée	centre
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile	1845 mm
Profondeur	500 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
ComfortClose	non
Largeur en G	50
Profondeur en G	20
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940510 2000
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F	940559 F
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940550 50

Socle avec cache amovible, profondeur 20G,Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 50	958146 50
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940560 50
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940552 50
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940512 2000
Tablettes200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940590 50