

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes battantes avec regard, Hauteur: 2000mm**Données de commande**

N° commande	940123 2000
GTIN	4062406068967
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 50×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Nombre de tablettes	5
Hauteur utile	1845 mm

Poids	156 kg
Profondeur	500 mm
Largeur	1250 mm
Positionnement de la poignée	centre
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Hauteur	2000 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
ComfortClose	non
Largeur en G	50
Profondeur en G	20
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940512 2000
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F	940559 F
Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 50	958146 50

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940590 50
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940560 50
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940550 50
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940510 2000
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940552 50