

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 940125 1000 |
| GTIN | 4062406069001 |
| Classe d'article | 9GI |

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 50×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

Socle de nivellement sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

| | |
|------------------------------|------|
| Positionnement de la poignée | haut |
|------------------------------|------|

| | |
|--|--|
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg |
| Largeur en G | 50 |
| Largeur | 1250 mm |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Hauteur | 1000 mm |
| Poids | 89 kg |
| Façades des armoires | Porte coulissante en tôle pleine |
| ComfortClose | non |
| Nombre de tablettes | 2 |
| Hauteur utile | 845 mm |
| Profondeur en G | 20 |
| Profondeur | 500 mm |
| Épaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1000 kg |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type d'armoire | Armoire de base |
| Type de produit | Armoire à tablettes |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 50 | 958146 50 |
| Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50 | 940590 50 |
| Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F | 940559 F |

| | |
|---|------------------|
| Cache-serrure pour GridLine Type GP21 | 914227 GP21 |
| Plateau en bois stratifié Dimensions en G 50X20 | 951985 50X20 |
| Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm | 940513 1000/1250 |
| Plateau en bambou Dimensions en G 50X20 | 951980 50X20 |
| Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50 | 940550 50 |
| Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50 | 940552 50 |
| Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50 | 940560 50 |