

Garant GRIDLINE

Armoire supérieure avec portes battantes avec regard, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	940133 1000
GTIN	4062406069162
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 50×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur	1000 mm
ComfortClose	non
Positionnement de la poignée	bas

Hauteur utile	845 mm
Poids	89 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Largeur	1250 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Nombre de tablettes	2
Profondeur	500 mm
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Profondeur en G	20
Largeur en G	50
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire supérieure
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940560 50
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940590 50
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940552 50

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940550 50
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F