



Pompe à vide à anneau, Type: WR2



Données de commande

N° commande	385025 WR2
GTIN	2050001785251
Classe d'article	38L

Description

Exécution:

- **Le lubrifiant est amené au circuit d'alimentation de la pompe à anneau.**
- **Retour du liquide excédentaire vers la machine-outil.**
- **Aucun séparateur de liquide supplémentaire nécessaire.**

Utilisation:

Fonctionnement de systèmes et de plateaux de bridage par dépression.

Livraison:

Tuyau de 2 m, soupape à commande par levier 3/2 voies avec purge d'air, vacuomètre.

Longueur: 515 mm

Largeur: 572 mm

Hauteur: 743 mm

Puissance d'aspiration: 48 m³/h

Tension du moteur: 400 V

Puissance du moteur: 1,2 kW

Description technique

Largeur	572 mm
Poids	57 kg
Longueur	515 mm

Puissance d'aspiration	48 m ³ /h
Hauteur	743 mm
Tension du moteur	400 V
Puissance du moteur	1,2 kW
Type de produit	Générateurs de vide