


Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 900mm****Données de commande**

N° commande	940165 900
GTIN	4062406069711
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 60x20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

**Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Positionnement de la poignée	haut
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Poids	82 kg
ComfortClose	non

Hauteur utile	763 mm
Nombre de tablettes	2
Hauteur	900 mm
Largeur en G	60
Profondeur	500 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur en G	20
Largeur	1500 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 900 mm	940514 900
Plateau en bois stratifié Dimensions en G 60X20	951985 60X20
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940651 100
Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940651 200

Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940651 150
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Socle avec cache amovible, profondeur 20G,Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 60	958146 60
Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940651 75
Plateau en bambou Dimensions en G 60X20	951980 60X20
Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940651 125
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940651 300
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30