

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	940165 2000
GTIN	4062406069759
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 60×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

**Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

ComfortClose	non
--------------	-----

Largeur	1500 mm
Nombre de tablettes	10
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur	500 mm
Hauteur utile	1863 mm
Hauteur	2000 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Poids	171 kg
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Positionnement de la poignée	centre
Profondeur en G	20
Largeur en G	60
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940651 100
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940651 200

Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Socle avec cache amovible, profondeur 20G,Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 60	958146 60
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	940651 125
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	940651 75
Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940651 150
Tiroir pour armoires à portes coulissantes,largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	940651 300
Tablettes200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940514 2000